

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ mit ESD-Belag, Länge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972015 1500
GTIN	4062406167073
Artikelklasse	9GW

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel+, ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1. Elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Durch Betätigung wird die **Arbeitsplatten-Höhe** angepasst. **Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch.** Zentraler Erdungspunkt an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Keine Erdung über Fußteile. **Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) sind nicht ESD-leitfähig.

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 972019 verwenden (Quetschgefahr).**

Technische Beschreibung

Gewicht	90 kg
Belag Arbeitsplatte	HPL-Schichtstoff leitfähig
Material Arbeitsplatte	ESD-Arbeitsplatte
Serie	Workstation

Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Breite	1500 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Tiefe	800 mm
Modell	eLevel+
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	lichtgrau RAL 7035
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Prinzip der Höhenverstellung	nur Arbeitsplatte
Höhenverstellung stufenlos	ja
Belag-Stärke	0,8 mm
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Arbeitstisch