

Garant GRIDLINE

ESD-Montagewagen komplett mit Schubladen fahrbar, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 885/5**Bestelldaten**

Bestellnummer	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 24×28G mit je 2 kugelgelagerten **leitfähigen** Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.**
- **Erdung erfolgt über Räder.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	24
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
mit Abrollrand	ja
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	109 kg
Laufbelag spurlos	ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladengehäuse Nutzhöhe	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe	600 mm
Tiefe	700 mm
ComfortClose	nein
Höhe	885 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Breite	600 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	600 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	20×24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21

914227 HU21