

Garant GRIDLINE

ESD-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Modell: 1000/6**Bestelldaten**

Bestellnummer	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. **Inklusive ESD-Erdungskabel.**

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.**
- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.**

Technische Beschreibung

Gewicht	141 kg
---------	--------

Schubladen Nutzbreite	650 mm
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutztiefe in G	24
Tiefe	700 mm
ESD-Ausstattung	ja
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Breite	750 mm
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	26×24G
Produktart	Werkzeugschrank