

Garant GRIDLINE

ESD-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, 20×24G, Höhe mm / Modell: 800/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. **Inklusive ESD-Erdungskabel.**

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.**
- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	700 mm
----------	--------

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	113 kg
Breite	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Höhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Tiefe	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	20×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------