

Garant GRIDLINE

**ESD-Montagewagen komplett mit Schubladen fahrbar, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 985/7****Bestelldaten**

Bestellnummer	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeugschrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten **leitfähigen** Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Komplett mit Schubladen 26×24G. 100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Lackierung:**

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.**
- **Erdung erfolgt über Räder.**

**Technische Beschreibung**

Laufbelag spurlos	ja
mit Abrollrand	ja
ESD-Ausstattung	ja
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Anzahl Schubladen	7
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Breite	750 mm
ComfortClose	nein
Gewicht	140 kg
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Höhe	985 mm
Tiefe	700 mm
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz

elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

---

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------