

Garant GRIDLINE

**ESD-Trägersäulen, Höhe: 962mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972080 962
GTIN	4062406167141
Artikelklasse	9GW

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Anbringung ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

**Passend für:**

ESD-Workstation Nr. 972010 – 972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 und ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972160. Lochwände 2 × Nr. 972100 bzw. Nr. 972101.

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Zur Aufnahme von Tragarm-Konsolen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Breite	40 mm
Gewicht	6 kg

maximale Bestückung mit Lochwand	2 × Nr. 972100 bzw. Nr. 972101
Serie	Workstation
Tiefe	100 mm
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Trägersäule