

Garant GRIDLINE

ESD-Tragarm-Konsole, Tiefe 350 mm, Länge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972086 1500
GTIN	4062406167325
Artikelklasse	9GW

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Stahlblech-Ausführung. Paarweise Montage zur Aufnahme der Beleuchtungseinheit Nr. 928600, 928602 und 928608.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.
Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.

Technische Beschreibung

maximale Tragfähigkeit	50 kg
Ausladung	250 mm
Gewicht	6 kg
Breite	1500 mm
Einsatzbereich	Trägersäulen
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnamensattribut	Tiefe 350 mm
Produktart	Konsole

