

Garant GRIDLINE

ESD-Ablageboden aus Stahlblech, passend für Typ: 1000**Bestelldaten**

Bestellnummer	972111 1000
GTIN	4062406167431
Artikelklasse	9GW

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. **Verstellbereich** in der **Tiefe 110 mm**. Arretierung **waagrecht 90°** und **schräg 110°** möglich.

Passend für:

Montage durch **Einhängen** in die ESD-Trägersäulen Nr. 972080 und ESD-Materialwagen Nr. 972060 (nur Gr. 1000).

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Technische Beschreibung

Einbauhöhe	80 mm
Nutzbreite	880 mm
Nutztiefe	300 mm
Tiefenverstellbereich	110 mm
Fachboden Ausführung	Standard
Materialstärke	1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	25 kg
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Ablageboden

