

Garant GRIDLINE

**ESD-Tragarm-Konsole, Tiefe 550 mm, Länge: 2000mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 972087 2000   |
| GTIN          | 4062406167363 |
| Artikelklasse | 9GW           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Stahlblech-Ausführung. Paarweise Montage zur Aufnahme der Beleuchtungseinheit Nr. 928600, 928602 und 928608.

**Lackierung:**

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.  
Passend nur für Trägersäulen Gr. 962 und 1362.

**Technische Beschreibung**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Gewicht                      | 8 kg                  |
| Ausladung                    | 450 mm                |
| maximale Tragfähigkeit       | 50 kg                 |
| Breite                       | 2000 mm               |
| Einsatzbereich               | Trägersäulen          |
| Konstruktionsausführung      | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke               | 1,5 mm                |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD               |
| Produktnamensattribut        | Tiefe 550 mm          |

Produktart

Konsole