

Garant GRIDLINE

ESD-Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe Gehäuse mm/Anzahl Schubladen: 400/4mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr. 972010 – 972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972195.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75; 75; 75; 100

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	300 mm

Schubladen Nutzbreite in G	12
Breite	400 mm
Nutzhöhe	325 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Nutzhöhe für Schubladen	325 mm
Höhe	400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Anzahl Schubladen	4
Gewicht	40 kg
Tiefe	650 mm
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	972035 100
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	972035 75
ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe Gehäuse 400 mm	972030 400
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21