

ESD Schutzmatte Breite 91 cm, schwarz, Länge: 150cm



Bestelldaten

Bestellnummer	972602 150
GTIN	662641699472
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Statisch ableitende Schutzmatte mit 14 mm Stärke. Langlebig laminierte Oberfläche auf Mikrozellen-Vinylbasis, die einen hervorragenden Anti-Ermüdungseffekt darstellt. Ausgestattet mit einem 10 mm Druckknopf und Erdungskabel. Hohe Rutschfestigkeit (R9 nach DIN 51130 und BG-rule BGR181) und einfache Drehbewegungen auf der Matte durch Tränenblechprofil. Rutschfeste Unterlage gegen Verrutschen und vier abgeschrägte Seiten sorgen für stolperfreien Zugang.

Norm:

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie D1F), gemessener Widerstand $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$. Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

Lieferumfang:

Inklusive Erdungskabel.

Technische Beschreibung

Breite	91 cm
Länge	150 cm
Stärke	14 mm

Herstellerbezeichnung	Diamond Stat™
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	nicht ölresistent
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	schwarz
Produktart	ESD Bodenmatte