

Garant**eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 20/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L₄: 20 mm

Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge L: 89 mm

Unterlegplatte 1,5°: 279819 2

Unterlegplattenschraube: 259027 6

Pratze, Schraube, O-Ring: 259036 16

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	89 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm

Schaftgröße	20 mm
Unterlegplattenschraube	259027 6
Kopflänge L ₁	30 mm
passend für Plattengröße	16 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 16
Unterlegplatte 1,5°	279819 2
Serie	Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 2	279819 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 6	259027 6
Pratzeneinheit Typ 16	259036 16