

**Garant**
**Feinspindelset Ø 86– 302 mm, Anbindung: 1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	237570 1
GTIN	4062406180645
Artikelklasse	29W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Komplettes Feinspindel-Set **für Ø 86 - 302 mm**, mit Spindelkopf Nr. 237571 Wendeplattenhalter und Zubehör im Koffer. **Erweiterbar** mit Wendeplattenhalter Nr. 237573 242-402 **bis Ø 402 mm**. **Einstellgenauigkeit 0,01mm pro Teilstrich / über Nonius 0,002 mm im Ø.**

**Verwendung:**

Für Wendeplattenhalter mit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..

**Lieferumfang:**

je 1 Wendeplattenhalter: Nr. 237573 86-138 für Ø 86– 138  
 Nr. 237573 136-220 für Ø 136– 220  
 Nr. 237573 188-302 für Ø 188– 302  
 je 1 Abstützung: Nr. 237574 86 für Nr. 237573 86-138  
 Nr. 237574 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402  
 je 1 Druckplatte: Nr. 237575 86 für Nr. 237573 86-138  
 Nr. 237575 136 für Nr. 237573 136-220, 188-302 und 242-402  
 1 Wendeplatte: Nr. 260058 CU7010 (oder CC.. 09T3 verwenden)

**Ersatzteil:**

Wendeplattenschraube Nr. 219805.

**Empfehlung:**

Vorzugsweise mit Wendeplatten Nr. 237697 und Nr. 237698.

---

## Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug