



Kälteschutzhandschuh-Paar Temple 700, Handschuhgröße: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	094819 9
GTIN	3245427004195
Artikelklasse	04P

Beschreibung

Ausführung:

Temple 700. Schützt bei Arbeiten **bis –10 °C** und bietet gleichzeitig **Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität**. Die Nitril Beschichtung mit sehr hoher Abriebsfestigkeit bietet hervorragenden Grip bei Arbeiten mit nassen Bauteilen. **Feuchtigkeitsdicht** und **wasserabweisend**.

Norm:

Temple 700. Schützt bei Arbeiten **bis –10 °C** und bietet gleichzeitig **Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität**. Die Nitril Beschichtung mit sehr hoher Abriebsfestigkeit bietet hervorragenden Grip bei Arbeiten mit nassen Bauteilen. **Feuchtigkeitsdicht** und **wasserabweisend**.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Farbe: schwarz / blau

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	9
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
EN 388:2016	3222X
EN 511	02X
Trägermaterial	Strick
Beschichtung	Nitril
Farbe	schwarz / blau
Produktart	Kälteschutzhandschuhe