



## Kälteschutzhandschuh-Paar Temple 700, Handschuhgröße: 7



### Bestelldaten

Bestellnummer	094819 7
GTIN	3245427004171
Artikelklasse	04P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Temple 700.** Schützt bei Arbeiten **bis –10 °C** und bietet gleichzeitig **Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität**. Die Nitril Beschichtung mit sehr hoher Abriebsfestigkeit bietet hervorragenden Grip bei Arbeiten mit nassen Bauteilen. **Feuchtigkeitsdicht** und **wasserabweisend**.

#### Norm:

**Temple 700.** Schützt bei Arbeiten **bis –10 °C** und bietet gleichzeitig **Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität**. Die Nitril Beschichtung mit sehr hoher Abriebsfestigkeit bietet hervorragenden Grip bei Arbeiten mit nassen Bauteilen. **Feuchtigkeitsdicht** und **wasserabweisend**.

#### Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

#### Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

#### Norm:

EN 388; EN 511

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

#### Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Farbe: schwarz / blau

## Technische Beschreibung

Handschuhgröße	7
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
EN 388:2016	3222X
EN 511	02X
Trägermaterial	Strick
Beschichtung	Nitril
Farbe	schwarz / blau
Produktart	Kälteschutzhandschuhe