

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M36X3,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Artikelklasse	10N

Technische Beschreibung

Norm	DIN 376
Schaft-Vierkant □	22 mm
Anzahl Spannuten	4
Kernloch-Ø	32,5 mm
Schaft-Ø D _s	28 mm
Gewinde-Ø	36 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Gewindesteigung	3,5 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	90 mm
Gewindeart	M/MF
Toleranzklasse	ISO 1 4H
Toleranzklasse	ISO 1X 4HX
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Toleranzklasse	6H +0,05

Toleranzklasse	6H +0,10
Toleranzklasse	6H +0,20
Toleranzklasse	ISO 3 6G
Toleranzklasse	ISO 3X 6GX
Toleranzklasse	7H
Toleranzklasse	7HX
Toleranzklasse	7G
Toleranzklasse	7GX
Gewindegröße	M36×3,5
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer