

Garant
Kopierfräser, mit Gewinde, Ø D: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212620 25
GTIN	4062406183820
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M12
Ø D_2	21 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Innenkühlung	nein
Länge 1	35 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
Wendep Plattenschraube	219875 (25IP 6,0 Nm)

Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 25IP	674252 25IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Spannschraube	219874
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600