

Garant
Kopierfräser, mit Gewinde, Ø D: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212620 32
GTIN	4062406183844
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk- $\varnothing D_w$ berechnen.

Technische Beschreibung

Schneiden- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Wendeplattenschraube	219876 (30IP 6,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L_{ges}	45 mm
Innenkühlung	nein
$\varnothing D_2$	30 mm
Länge 1	45 mm

Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Spannschraube	219874
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 30IP	674252 30IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600