


KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W83: 18-210

Bestelldaten

Bestellnummer	236553 18-210
GTIN	4047109240933
Artikelklasse	24Q

Beschreibung
Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Typ: Inox

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 060306

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,16 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	18-210
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,16 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 060306
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7935

Typ	Inox
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendescheidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		