


KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W83: 13-210

Bestelldaten

Bestellnummer	236553 13-210
GTIN	4047109258310
Artikelklasse	24Q

Beschreibung
Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!

Typ: Inox

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 050204

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,12 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,12 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 050204
Bezeichnung	13-210
Serie	KUB Quatron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Sorte	BK7935
Typ	Inox
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		