

**KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W80: 20-010****Bestelldaten**

Bestellnummer	236610 20-010
GTIN	4047109258365
Artikelklasse	24R

Beschreibung

KOMET® Wendeschneidplatte 20-010 ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 07T208-01
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,12 mm/U

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 07T208-01
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,12 mm/U
Bezeichnung	20-010
Serie	KUB Pentron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7935
Typ	Inox
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	75 m/min	S
nass maximal	geeignet		