


**KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W83: 32-210**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236553 32-210
GTIN	4047109240964
Artikelklasse	24Q

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

**Hinweis:**

**Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!**

Typ: Inox

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 090408

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/U

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408
Bezeichnung	32-210
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK7935

Typ	Inox
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendescheidplatte zum Bohren

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		