


KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W83: 39-210

Bestelldaten

Bestellnummer	236553 39-210
GTIN	4047109258327
Artikelklasse	24Q

Beschreibung
Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden! Nur für KUB Centron Powerline.

Typ: Inox

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 110508

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,22 mm/U

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 110508
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,22 mm/U
Bezeichnung	39-210
Sorte	BK7935
Typ	Inox

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		