

**Garant****Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für  
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 27,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	234000 27,5
GTIN	4045197739827
Artikelklasse	21S

**Beschreibung****Ausführung:**

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

**Bohrungstoleranz:** -0,1 / +0,3 mm

**Beschreibung:**

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

**Verwendung:**

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

**Verwendung Werbetext:**

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

**Passend für:**

Wendepplatten SOGX 100408.

**Hinweis:**

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L <sub>s</sub>	60 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 100408

Wendeplattenschrauben-Set	239700 10IP (2,8 Nm)
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	27,5
Maximale Verstellgrenze $V_{max}$	0,25 mm
Auskraglänge $L_A$	78 mm
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig Antrieb 10IP	239700 10IP