

Garant
**Power Drill Wendepplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für
Wendeschneidplatten SOGX, Ø DC: 39mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	234000 39
GTIN	4045197740052
Artikelklasse	21S

Beschreibung
Ausführung:

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: $-0,1 / +0,3$ mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis $5 \times D$.

Verwendung:

Mit Wendepplatten Nr. 234030 - 234098.

Verwendung Werbetext:

Mit Wendepplatten Nr. GG2340 - GG2389.

Passend für:

Wendepplatten SOGX 130511.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaftlänge L_s	68 mm
Wendepplattenschrauben-Set	239700 20IP (6,3 Nm)
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 130511
Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L_1	78 mm

Schaft-Ø D _s	40 mm
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	39
Maximale Verstellgrenze V _{max}	0,25 mm
Auskraglänge L _A	106 mm
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschnidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP

239700 20IP

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659957 1600