

Garant
Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendschneidplatten SOGX, Ø DC: 43,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	234000 43,5
GTIN	4045197740144
Artikelklasse	21S

Beschreibung
Ausführung:

Die gedrahten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkerne nicht geschwächt wird.

Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD.

Verwendung:

Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.

Verwendung Werbetext:

Mit Wendeplatten Nr. GG2340 - GG2389.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 130511.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239700 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z	1
Schaftlänge L _s	68 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Nutzlänge L ₁	88 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 130511
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	43,5
Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,25 mm
Auskraglänge L_A	118 mm
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP	239700 20IP
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
	659874 50

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze
Länge 50 mm

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600
cN·m

659957 1600