

**HOLEX****Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar,  
Stufenanzahl inklusive Plattform: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	966500 4
GTIN	4045197741592
Artikelklasse	92L

**Beschreibung****Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, Rutschsichere Leiterfüße und großflächige, geriffelte Standplattform. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.

**Norm:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Technische Beschreibung**

Leiterlänge	1,54 m
Gewicht	5,8 kg
Holmhöhe	50 mm
Begehbarkeit	einseitig
Plattformhöhe	0,93 m

Arbeitshöhe ca.	3 m
untere äußere Breite	0,49 m
Tritt Ausführung	Stufe
Länge L	1,54 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter