

**HOLEX****Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar,  
Stufenanzahl inklusive Plattform: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	966500 5
GTIN	4045197741608
Artikelklasse	92L

**Beschreibung****Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, Rutschsichere Leiterfüße und großflächige, geriffelte Standplattform. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm.

**Norm:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Technische Beschreibung**

Leiterlänge	1,78 m
Gewicht	6,9 kg
Tritt Ausführung	Stufe
Arbeitshöhe ca.	3,25 m
Plattformhöhe	1,17 m

Begehbarkeit	einseitig
untere äußere Breite	0,52 m
Holmhöhe	50 mm
Länge L	1,78 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter