

HOLEX**Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar,
Stufenanzahl inklusive Plattform: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	966500 6
GTIN	4045197741615
Artikelklasse	92L

Beschreibung**Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium mit fest verschraubter Stufen-Holmverbindung, 4-fach genietetes Aluminium-Leitergelenk und 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise, Rutschsichere Leiterfüße und großflächige, geriffelte Standplattform. Leiterneigung 20°. Stufenabstand 235 mm. Mit 2 hochfesten Perlongurten.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	einseitig
Gewicht	8 kg
Leiterlänge	2,01 m
untere äußere Breite	0,55 m
Holmhöhe	50 mm

Arbeitshöhe ca.	3,5 m
Tritt Ausführung	Stufe
Plattformhöhe	1,4 m
Länge L	2,01 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Stehleiter