

**Garant****Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar,  
Stufenanzahl inklusive Plattform: 6****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 965900 6      |
| GTIN          | 4045197742032 |
| Artikelklasse | 91B           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.

80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.

EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.

Mit Ablageschale aus Kunststoff.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lackierung:**

Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Arbeitshöhe ca. | 3,5 m |
|-----------------|-------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tritt Ausführung           | Stufe      |
| Gewicht                    | 8,5 kg     |
| Material                   | Aluminium  |
| Leiterlänge                | 2,23 m     |
| Plattformhöhe              | 1,4 m      |
| Holmhöhe                   | 73 mm      |
| untere äußere Breite       | 0,55 m     |
| Begehbarkeit               | einseitig  |
| Sprossen-/Stufentiefe      | 80 mm      |
| Länge L                    | 2,23 m     |
| Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg     |
| Hoffmann Lochwand-Raster   | 9×9        |
| Produktart                 | Stehleiter |