

**Garant**

**Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, mit GripStep Trittauflage, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	965901 4
GTIN	4045197742049
Artikelklasse	91B

**Beschreibung****Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.

80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.

EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.

Inklusive **GripStep** Trittauflage.

Mit Ablageschale aus Kunststoff.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lackierung:**

Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Technische Beschreibung**

Leiterlänge	1,73 m
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Arbeitshöhe ca.	3 m
Tritt Ausführung	Stufe
Begehbarkeit	einseitig
untere äußere Breite	0,5 m
Gewicht	6,6 kg
Holmhöhe	73 mm
Plattformhöhe	0,93 m
Länge L	1,73 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Stehleiter