

Garant**Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2x3 – 2x5, Stufenanzahl: 2X4****Bestelldaten**

Bestellnummer	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Artikelklasse	91B

Beschreibung**Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.

EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.

4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium. Mit 2 hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung. Mit SafeStep Markierung, kennzeichnet die höchste begehbare Stufe.

Ohne Ablageschale.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Holmhöhe	73 mm
----------	-------

Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Leiterlänge	0,93 m
Begehbarkeit	beidseitig
Gewicht	6,7 kg
Arbeitshöhe ca.	2,5 m
untere äußere Breite	0,46 m
Länge L	0,93 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Stehleiter