

Garant**Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar,
Stufenanzahl inklusive Plattform: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	965900 4
GTIN	4045197742018
Artikelklasse	91B

Beschreibung**Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.

80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.

EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.

Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Tritt Ausführung	Stufe
------------------	-------

Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Holmhöhe	73 mm
Gewicht	6,6 kg
Begehbarkeit	einseitig
Material	Aluminium
Arbeitshöhe ca.	3 m
Plattformhöhe	0,93 m
untere äußere Breite	0,5 m
Leiterlänge	1,73 m
Länge L	1,73 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Stehleiter