

Garant

Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 4 – 6, einseitig begehbar, mit GripStep Trittauflage, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5

**Bestelldaten**

Bestellnummer	965901 5
GTIN	4045197742056
Artikelklasse	91B

Beschreibung**Ausführung:**

Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Mit optimiertem Leitern-Gelenk mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und Kunststoff-Schutzkappe.

80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.

EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.

Inklusive **GripStep** Trittauflage.

Mit Ablageschale aus Kunststoff.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackierung:

Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Material	Aluminium
untere äußere Breite	0,53 m
Tritt Ausführung	Stufe
Begehbarkeit	einseitig
Arbeitshöhe ca.	3,25 m
Leiterlänge	1,98 m
Plattformhöhe	1,17 m
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Gewicht	7,5 kg
Holmhöhe	73 mm
Länge L	1,98 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Stehleiter