

Garant**Air Cleaning Point, Typ: S****Bestelldaten**

Bestellnummer	986000 S
GTIN	2050001786005
Artikelklasse	96U

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiles und robustes Stahlblechgehäuse mit eingebautem druckluftbetriebenem Absaugsystem und Auffangbehälter. Die Bedienung der Absaugung erfolgt über ein Fußpedal an der Vorderseite. Mit Rollen und Schiebegriff an der Rückseite für einen einfachen Transport. Für den Betrieb wird ausschließlich ein Werkstatt-Druckluftanschluss benötigt.

Verwendung:

Zur einfachen und sauberen Reinigung von Werkstücken und Werkzeugen mit Hilfe von Druckluft. Staub, Späne, Öle und Flüssigkeiten werden abgesaugt und im Auffangbehälter aufgefangen.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Druckluftpistole Nr. 080123 Gr. AIR, Schlauch und Easyfix Druckluftpistolenhalter Nr. 955750 Gr. 1, Easyfix Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Ersatzfiltermatte finden Sie unter Nr. 986001 auf www.hoffmann-group.com

Technische Beschreibung

Tiefe	450 mm
Breite	570 mm
Typ	S
Höhe	1300 mm
Gewicht	50 kg
Druckluft-Anschluss	DN 7,2
Arbeitshöhe	870 mm
Auffangvolumen	20 l
Produktart	Reinigungsstation

Zubehör

Ersatzfiltermatte für Air Cleaning Point Typ 1	986001 1
--	----------