

Garant**Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 080407, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	234060 ALU
GTIN	4045197742360
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Vorschub f: 0,08 - 0,21 mm/U

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Serie	Power Drill
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 080407
Sorte	HB6810
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,08 - 0,21 mm/U

Produktart

Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	220 m/min	N
nass maximal	geeignet		