



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

Schraube für Klemmkeil	229721
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Klemmkeil	229720
Schneiden-Ø D_c	100 mm
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106

Anzahl Schneiden Z	14
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
maximaler Außen-Ø D_{max}	109 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	6 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

Zubehör

Keilschraube	229721
Klemmkeil	229720