



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	10
Klemmkeil	229720
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Schraube für Klemmkeil	229721
maximaler Außen-Ø D_{\max}	89 mm
Schneiden-Ø D_c	80 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

Zubehör

Keilschraube	229721
Klemmkeil	229720