



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 315/28mm



Bestelldaten

Bestellnummer	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

Schraube für Klemmkeil	229721
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Anzahl Schneiden Z	28
maximaler Außen-Ø D_{\max}	324 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm

Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Klemmkeil	229720
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
Schneiden-Ø D_c	315 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

Zubehör

Keilschraube	229721
Klemmkeil	229720