



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 315/44mm



Bestelldaten

Bestellnummer	223300 315/44
GTIN	4960664732852
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendepplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
Schneiden-Ø D_c	315 mm
Anzahl Schneiden Z	44
Klemmkeil	229720

Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
Schraube für Klemmkeil	229721
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
maximaler Außen-Ø $D_{\ max}$	324 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

Zubehör

Klemmkeil	229720
Keilschraube	229721