



## Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

#### Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendepplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Klemmkeil	229720
maximaler Außen-Ø $D_{\max}$	109 mm
Schneiden-Ø $D_c$	100 mm
Anzahl Schneiden Z	10

Aufnahmebohrungs- $\emptyset$	32 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	63 mm
Schraube für Klemmkeil	229721
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Keilschraube	229721
Klemmkeil	229720