

**Fräs-Wendeschneidplatte PNMG 1106XNEN-GM, für Planfräser, CA420M, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	223306 GG
GTIN	4960664732944
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Ausführung:**

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
GM - Allgemeine Anwendung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.
Planschneide: 2 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,25 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,25 mm
Typ	GG
Anzahl Wechsel/Schneiden	10
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNMG 1106XNEN-GM
Sorte	CA420M

Schneidstoff	HM
Planschneide	2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	230 m/min	K
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		