


PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1525, Typ: GG

Bestelldaten

Bestellnummer	223328 GG
GTIN	4960664732937
Artikelklasse	25A

Beschreibung
Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
W - 2-schneidige Wiper-Wendeplatte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.
Vorschub f_z pro Zahn: max. 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	max. 0,2 mm
Typ	GG
Anzahl Wechsel/Schneiden	10
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNEG 1106XNER-W
Sorte	PR1525
Schneidstoff	HM
Planschneide	10 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen