

Mitutoyo
Digitales Anzeigergerät, Anzahl angezeigter Achsen: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	499356 3
GTIN	4946368693613
Artikelklasse	44D

Beschreibung
Ausführung:

Einfach zu bedienendes Anzeigergerät zum Anschluss an Linear-Messsysteme. Anzeigebereich: 8 Digits und Vorzeichen (-), Netzanschluss: 220 Volt.

Funktion:

Nullstellung, Umschaltung der Zählrichtung, mm- / Inch-Umschaltung. Halbierung des Anzeigewertes, ABS- / INC-Koordinaten-Umschaltung, Addition / Subtraktion, Lochkreisbearbeitung, programmierbar. **Umfangreiche Berechnungsfunktionen:** (+, -, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, $\sqrt{\quad}$, π), Funktionstasten für Fräs- und Drehmaschinen, Lochreihenbearbeitung.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel (2 m) und Ersatz-Sicherung.

Sonderzubehör:

Schnittstelleneinheit (RS 232, USB, Digimatic Eingang) für die Erfassung des Werkzeugversatzes, Linearmaßstab Nr. 499240 / 499241.

Technische Beschreibung

Breite	80 mm
Höhe	167 mm
Ablesung	0,005 / 0,001 mm
Ablesung	0,0001 / 0,0005 Zoll

Länge	260 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Produktart	Digitales Anzeigegerät