

ER-Spannzangenfutter-Set, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 25**Bestelldaten**

Bestellnummer	300630 25
GTIN	2050001855268
Artikelklasse	37D

Beschreibung**Ausführung:**

- Außen- und Innenkegel geschliffen.
- Hohe Systemrundlaufgenauigkeit $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Bis 40 % höhere Spannkraft, bei Nenn-Ø.

Vorteil:

- Höhere Standzeit, optimale Prozesssicherheit.
- Bessere Qualität (Oberflächengüte, engere Fertigungstoleranzen).
- Niedrigere Produktionskosten.

Lieferumfang:

ER-Futter mit Mutter (Nr. 300470 Gr. 16, 25 bzw. 32), ER-Spannschlüssel (Nr. 613300 Gr. 25 bzw. 309680 Gr. 32) und ER-Spannzangen (Nr. 308901, 308941 bzw. 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.

Inklusive Kunststoffkoffer.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, ER-Spannzangen Nr. 308901 – 309434, ER-Spannmutter Nr. 309615 (für Dichtscheiben), Dichtscheiben Nr. 309625 – 309645 (für Nr. 309615).

Technische Beschreibung

für ER-Spannzangen	25
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Rundlaufgenauigkeit	$\leq 3 \mu\text{m}$
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 25	309680 25
ER-SpannzangenfutterForm ADB für ER-Spannzangen-Größe 25	300470 25