



Flächenspannfutter Form AD, BT 30 kurz, Spann-Ø D1: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302595 10
GTIN	4250122697930
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskräglänge A-Maß: 50 mm

Außen-Ø D: 35 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 10

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	10
Auskräglänge A-Maß	50 mm
Spann-Ø D ₁	10 mm
Außen-Ø D	35 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308780 30
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm	309900 10