



Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	365055 80
GTIN	4062406188627
Artikelklasse	32D

Beschreibung

Ausführung:

- **Horizontal, vertikal und seitlich verwendbar.**
- **Solide und handliche Ausführung.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Gesamtlänge gleichbleibend. (Spindel versenkt im Handgriff!)**
- **Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.**
- **Bewegliche Backe, seitlich geführt.**
- **Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.**
- **Mit abnehmbarer Kurbel.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,20 mm.**

Technische Beschreibung

Backenhöhe C	30 mm
Gewicht	4 kg
Spannbereich b	77 mm

Grundkörperlänge a	158 mm
Gesamthöhe c	64 mm
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Bohrmaschinen- Handsraubstöcke für Typ 80	365046 80
--	-----------