



Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	365055 100
GTIN	4062406188634
Artikelklasse	32D

Beschreibung

Ausführung:

- **Horizontal, vertikal und seitlich verwendbar.**
- **Solide und handliche Ausführung.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Gesamtlänge gleichbleibend. (Spindel versenkt im Handgriff!)**
- **Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.**
- **Bewegliche Backe, seitlich geführt.**
- **Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.**
- **Mit abnehmbarer Kurbel.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,20 mm.**

Technische Beschreibung

Grundkörperlänge a	191 mm
Gesamthöhe c	64 mm
Backenhöhe C	30 mm

Spannbereich b	101 mm
Gewicht	4,8 kg
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Bohrmaschinen- Handsraubstöcke für Typ 100	365046 100
---	------------