

Garant
APMT 133512 ER, HB8630, Typ: INOX


Bestelldaten

Bestellnummer	215394 INOX
GTIN	4045197747624
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Eckenradius: 1,2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,18 mm

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 133512 ER
Sorte	HB8630
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

