

Garant
APMT 180524 ER, HB8630, Typ: INOX


Bestelldaten

Bestellnummer	215285 INOX
GTIN	4045197747808
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Eckenradius: 2,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Typ	INOX
Eckenradius	2,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 180524 ER
Sorte	HB8630
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

